



Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított, Kulcsnyílás: 12X13mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 616500 12X13 |
| GTIN | 4018754021703 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 897 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Kulcsnyílás ₂ | 13 mm |
| Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$ | 10,5 mm |
| Maximális gyűrű $\varnothing D_1\max$ | 17,3 mm |
| Kulcs hossza L | 203 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 12 mm |
| Maximális gyűrű $\varnothing D_2\max$ | 18,6 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Felület | Nikkellbevonatra krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

