

**Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 19X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617600 19X22
GTIN	4018754021369
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

STAHLWILLE – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	22 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	10,8 mm
Kulcsnyílás ₁	19 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2 \max$	32,4 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1 \max$	29 mm
Kulcs hossza L	210 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs