

**Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 16X18mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 617950 16X18 |
| GTIN | 4045197441904 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max | 24,5 mm |
| Kulcs hossza L | 169 mm |
| Kulcsnyílás $_1$ | 16 mm |
| Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max | 25,5 mm |
| Maximális gyűrűmagasság $h_{1\ max}$ | 7,8 mm |
| Kulcsnyílás $_2$ | 18 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Csillag helyzete | 0 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |

| | |
|----------------------|-------------|
| Terméknév attribútum | krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |