

HOLEX**Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 17X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	184 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	27,6 mm
Kulcsnyílás $_2$	19 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	26,5 mm
Kulcsnyílás $_1$	17 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	8,8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs