

HOLEX**Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 20X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 20X22
GTIN	4045197441959
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	10,8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2 \max$	32,4 mm
Kulcsnyílás $_1$	20 mm
Kulcs hossza L	204 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1 \max$	29 mm
Kulcsnyílás $_2$	22 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs