



6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 24mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	644500 24
GTIN	4018754008711
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	24 mm
Profil oldali Ø	34 mm
Hossz	51 mm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

