

**Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 21X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	30,5 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \text{ max}}$	10,8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	34,7 mm
Kulcsnyílás $_1$	21 mm
Kulcsnyílás $_2$	24 mm
Kulcs hossza L	228 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs