

**Félcipő, fekete/kék VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA, EU cipőméret: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 092534 40 |
| GTIN | 4044348546666 |
| Árucikk kategória | 09C |

Leírás**Kivitel:**

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.

- **Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.**
- **Szellőző funkciós bélés.**
- **TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.

SECURA VARIO® sarokcsillapítással.

BOA® forgózárrel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092535 sz. alatt.

Raktári árú 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|----|
| EU cipőméret | 40 |
|--------------|----|

| | |
|------------------------------|---|
| Festék | fekete / kék |
| Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| Védettségi osztály | S2 |
| Hidegszigetelés | -20 °C-ig |
| Sorozat | VD PRO 1000 ESD |
| Tulajdonság | Forgózár |
| Tulajdonság | Vario® csillapítás |
| Nem | férfi |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Termék fajtája | Biztonsági félcipő |