



6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 60mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 644500 60 |
| GTIN | 4018754008902 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|------------------|
| Hossz | 80 mm |
| Kulcsnyílás | 60 mm |
| Profil oldali Ø | 78 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

