



12-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 1 coll



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 644600 1 |
| GTIN | 4018754009343 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3120-D 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Profil oldali Ø | 37 mm |
| Kulcsnyílás | 1 coll |
| Hossz | 52 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Felület | Nikkelbevonatra krómozott |

Termék fajtája

Dugókulcs fej