



## 6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 38mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	644500 38
GTIN	4018754008834
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

**Szabvány:**

**DIN 3124-S**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Profil oldali Ø	52 mm
Hossz	64 mm
Kulcsnyílás	38 mm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

