



Hajlított hatszögműcs készlet Nemesacél, Hex-Plus, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	627350 9
GTIN	4013288192332
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Rozsdamentes nemesacél, vákuum-jégedzett **Hex-plus-Profil**.

Tartalma:

1-1 db 627320 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Gyártó jelölése	3950/9 Hex-Plus Stainless 1
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögműcs, hosszúNemesacél Hatszög 3 mm	627320 3
Hajlított hatszögműcs, hosszúNemesacél Hatszög 5 mm	627320 5

Hajlított hatszögkulcs, hosszúNemesacél Hatszög 1,5 mm	627320 1,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúNemesacél Hatszög 2,5 mm	627320 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúNemesacél Hatszög 6 mm	627320 6
Hajlított hatszögkulcs, hosszúNemesacél Hatszög 2 mm	627320 2
Hajlított hatszögkulcs, hosszúNemesacél Hatszög 10 mm	627320 10
Hajlított hatszögkulcs, hosszúNemesacél Hatszög 8 mm	627320 8
Hajlított hatszögkulcs, hosszúNemesacél Hatszög 4 mm	627320 4