



12-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 1.1/2coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	644600 1.1/2
GTIN	4018754009428
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3120-D 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	64 mm
Profil oldali Ø	52 mm
Kulcsnyílás	1.1/2 coll
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott

Termék fajtája

Dugókulcs fej