



Kardáncsukló, 3/4 col



Rendelési adatok

Rendelés száma	646000
GTIN	4018754013371
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3123-C 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 3/4 coll

Teljes hossz: 109 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Teljes hossz	109 mm
QuickRelease-zel	nem
Termék fajtája	Toldószár