

**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 19X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 19X22
GTIN	4045197438157
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	22 mm
Kulcsnyílás ₁	19 mm
Hajtószár furat Ø	12,5 mm
Teljes hossz	170 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 12X250 mm	621600 12X250
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245