



Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 25 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	621340 25
GTIN	4045197528247
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás; 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza L₁: 260 mm

Kulcs hossza L₂: 56 mm

Furat Ø F: 20 mm

Műszaki leírás

Furat Ø F	20 mm
Rövid oldal profilja	12-szög dugókulcs
Kulcs hossza L ₁	260 mm
Kulcsnyílás	25 mm
Kulcs hossza L ₂	56 mm
Hosszú oldal profilja	6-szög dugókulcs
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Szög	90 - 95 fok

Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	igen
Termék fajtája	Dugókulcs