



Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 28 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	621340 28
GTIN	4045197528278
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás; 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza L₁: 290 mm

Kulcs hossza L₂: 60 mm

Furat Ø F: 22 mm

Műszaki leírás

Hosszú oldal profilja	6-szög dugókulcs
Kulcs hossza L ₂	60 mm
Furat Ø F	22 mm
Kulcs hossza L ₁	290 mm
Kulcsnyílás	28 mm
Rövid oldal profilja	12-szög dugókulcs
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Szög	90 - 95 fok

Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	igen
Termék fajtája	Dugókulcs