



Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 29 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	621340 29
GTIN	4045197528285
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás; 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza L₁: 300 mm

Kulcs hossza L₂: 62 mm

Furat Ø F: 22 mm

Műszaki leírás

Furat Ø F	22 mm
Kulcs hossza L ₁	300 mm
Kulcsnyílás	29 mm
Kulcs hossza L ₂	62 mm
Rövid oldal profilja	12-szög dugókulcs
Hosszú oldal profilja	6-szög dugókulcs
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Szög	90 - 95 fok

Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	igen
Termék fajtája	Dugókulcs