



Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 19 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	621340 19
GTIN	4045197528186
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás; 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza L₁: 204 mm

Kulcs hossza L₂: 41 mm

Furat Ø F: 15 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	19 mm
Rövid oldal profilja	12-szög dugókulcs
Hosszú oldal profilja	6-szög dugókulcs
Kulcs hossza L ₁	204 mm
Kulcs hossza L ₂	41 mm
Furat Ø F	15 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Szög	90 - 95 fok

Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	igen
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Pipakulcs készlet, hajlított Kulcsok száma 11	621345 11
Pipakulcs készlet, hajlított Kulcsok száma 8	621345 8