

**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 24X27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 24X27
GTIN	4045197438201
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	190 mm
Hajtószár furat Ø	14,5 mm
Kulcsnyílás ₂	27 mm
Kulcsnyílás ₁	24 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 14X320 mm	621600 14X320
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245