



Nemesacél csuklós körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 35-60mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	627990 35-60
GTIN	4020772052195
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Nirosta rozsdamentes nemesacél.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	210 mm
Anya külső Ø	35 - 60 mm
Típus	775
Gyártó jelölése	775NI
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Körmöskulcsok