



Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 25/28mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628400 25/28
GTIN	4020772054601
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Figyelem:

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

Műszaki leírás

Anya külső Ø	25 - 28 mm
Teljes hossz	136 mm
Típus	1810A
Gyártó jelölése	DIN 1810A
Termék fajtája	Körmöskulcsok