



Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 30/32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628400 30/32
GTIN	4020772054618
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Figyelem:

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

Műszaki leírás

Teljes hossz	136 mm
Anyá külső Ø	30 - 32 mm
Típus	1810A
Gyártó jelölése	DIN 1810A
Termék fajtája	Körmöskulcsok