

**Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 120/130mm****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 628400 120/130 |
| GTIN              | 4020772054717  |
| Árucikk kategória | 63Q            |

**Leírás****Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.  
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

**Figyelem:**

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

**Műszaki leírás**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Anya külső Ø    | 120 - 130 mm  |
| Teljes hossz    | 335 mm        |
| Típus           | 1810A         |
| Gyártó jelölése | DIN 1810A     |
| Termék fajtája  | Körmöskulcsok |