



Nemesacél csuklós körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 90-155mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	627990 90-155
GTIN	4020772052218
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Nirosta rozsdamentes nemesacél.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	335 mm
Anya külső Ø	90 - 155 mm
Típus	775
Gyártó jelölése	775NI
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Körmöskulcsok