



Nemesacél csuklós körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 155-230mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	627990 155-230
GTIN	4020772052225
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Nirosta rozsdamentes nemesacél.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Anya külső Ø	155 - 230 mm
Teljes hossz	460 mm
Típus	775
Gyártó jelölése	775NI
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Körmöskulcsok