

**Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 52/55mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	628400 52/55
GTIN	4020772054656
Árucikk kategória	63Q

Leírás**Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Figyelem:

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

Műszaki leírás

Teljes hossz	206 mm
Anyá külső Ø	52 - 55 mm
Típus	1810A
Gyártó jelölése	DIN 1810A
Termék fajtája	Körmöskulcsok