



Kettős csuklósfejű dugókulcs, Kulcsnyílás: 17X19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; szoros illesztésű kulcsnyílások; 12-szög. Beépített nyomórugó tartja a fejeket a mindenkori helyzetben.

Stabil kettős T-profilú szár; vékony falú, mély fejekkel, AS-Drive profillal. Mozgatható fejek (220°-ig állítható).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett (éles szélek nélkül).

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	250 mm
Fej Ø D ₁	23,7 mm
Fej Ø D ₂	26,3 mm
Kulcsnyílás ₁	17 mm
Kulcsnyílás ₂	19 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs