

**Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 230/245mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	628400 230/245
GTIN	4020772054762
Árucikk kategória	63Q

**Leírás****Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.  
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

**Figyelem:**

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	568 mm
Anyá külső Ø	230 - 245 mm
Típus	1810A
Gyártó jelölése	DIN 1810A
Termék fajtája	Körmöskulcsok