

**Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 100×10×20, Típus: D91****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597760 D91
GTIN	9003172558356
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal** műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

**Felhasználás:**

**Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez.** Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	D91
Specifikáció	D91C75B DIAGO W-Carbide
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D

Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag	Gyémánt
Alak	4BT9
Tárcsa Ø D	100 mm
Tárcsaszélesség T	10 mm
Terméknév attribútum	100×10×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	10 mm
Csiszolóbevonat magassága X	1 mm
Termék fajtája	Csiszolótányér

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		