



## Csuklós körmőskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 90-155mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	628000 90-155
GTIN	4020772051761
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Csuklós körmőskulcs  
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

### Műszaki leírás

Anya külső Ø	90 - 155 mm
Teljes hossz	335 mm
Típus	775D
Gyártó jelölése	775D
Termék fajtája	Körmőskulcsok