



## Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 80/90mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	628400 80/90
GTIN	4020772054687
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.  
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

**Figyelem:**

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	280 mm
Anyá külső Ø	80 - 90 mm
Típus	1810A
Gyártó jelölése	DIN 1810A
Termék fajtája	Körmöskulcsok