



Körmöskulcsok csapokkal, Anya külső Ø: 25/28mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628500 25/28
GTIN	4020772054908
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs csappal DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

Keresztfuratos anyákhoz DIN 1816.

Műszaki leírás

Teljes hossz	136 mm
Anyá külső Ø	25 - 28 mm
Csap Ø	3 mm
Típus	1810A
Gyártó jelölése	DIN 1810B
Termék fajtája	Körmöskulcsok