



## Gyémánt lehúzó MK1 befogóval, Gyémánt súlya: 0,7kt



### Rendelési adatok

Rendelés száma	599720 0,7
GTIN	9003173163542
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

Standard köszörűkorong lehúzó minden megfelelő befogással rendelkező géphez. A lehúzó **egyszer használatos** szerszámok, vagyis kopási határuk után azokat teljesen le kell cserélni. (A foglalatban való áthelyezés nem lehetséges).

Kulcsfelülettel az egyszerűbb leszerelés érdekében. Egyszer használatos **egyszemcsés** gyémánt lehúzó.

#### Felhasználás:

Köszörűkorongok pontos lehúzásához és utánélezéséhez a köszörűszerszám meghatározott állapotának (ismételt) helyreállításához (kör- és síkfutás, köszörűkorong profil, felületszerkezet, köszörülési viselkedés). Egyes és kis sorozatú gyártásokhoz, gondoskodjon az elegendő hűtő kenésről. A rövid befogási körülmények (szabad hossz < 2×D) megakadályozzák a rezgési problémákat. Egyenes, **enyhén konkáv és konvex** köszörűkorong profilok külső palást, sík, **belső palást és csúcsnélküli köszörüléséhez**. Feltétlenül ügyeljen a megfelelő beépítési helyzetre (dőlés 3° - 15° a köszörűkoron középpontjához képest mindkét tengelyirányban). Az egyenletes kopás érdekében a lehúzót rendszeres időközönként forgassa el a tartóban 90°-kal.

### Műszaki leírás

Lehúzó típus	egyszemcsés
Teljes hossz L	49 mm
Gyémánt súlya	0,7 kt
Köszörűkorong mérete	Ø250×50 – Ø400×35 mm
Fej Ø D <sub>2</sub>	12,4 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Kézi lehúzó