

**Körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 16/20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	628400 16/20
GTIN	4020772054595
Árucikk kategória	63Q

**Leírás****Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.  
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

**Figyelem:**

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.

**Műszaki leírás**

Anya külső Ø	16 - 20 mm
Teljes hossz	110 mm
Típus	1810A
Gyártó jelölése	DIN 1810A
Termék fajtája	Körmöskulcsok