

**Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786000 7
GTIN	4002395332090
Árucikk kategória	76G

Leírás**Kivitel:**

Szívós keményfém lapkával ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes- és műköbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 60 mm

Teljes hossz: 100 mm

Szár Ø: 7 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	100 mm
Spirálhossz	60 mm
Fúró Ø	7 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø	7 mm
Szerszámananyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró