



Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787040 10
GTIN	9002740008170
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Teljes hossz	120 mm
Fúró Ø	10 mm
Spirálhossz	80 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró