



Keményfém univerzális fúró hosszú, Fúró Ø: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787045 6
GTIN	9002741045921
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácsolás érdekében.

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Spirálhossz	300 mm
Fúró Ø	6 mm
Teljes hossz	400 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró