



Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	786000 8
GTIN	4002395332106
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkával ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes- és műköbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Teljes hossz	120 mm
Fúró Ø	8 mm
Spirálhossz	80 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø	8 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró

