



## Keményfém univerzális fúró hosszú, Fúró Ø: 8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	787045 8
GTIN	9002741045945
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

#### Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

#### Figyelem:

**Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!**

### Műszaki leírás

Teljes hossz	400 mm
Spirálhossz	300 mm
Fúró Ø	8 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró