



## Keményfém univerzális fúró hosszú SDS-plus befogóval, Fúró Ø: 8 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	787060 8
GTIN	4002395353491
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

#### Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

#### Figyelem:

- **Figyelem: Csak forgó fúrássra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

Szár: SDS Plus

Spirálhossz: 150 mm

Teljes hossz: 210 mm

### Műszaki leírás

Spirálhossz	150 mm
Fúró Ø	8 mm
Teljes hossz	210 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	SDS Plus

Termék fajtája

Univerzális fúró