



Keményfém univerzális fúró hosszú SDS-plus befogóval, Fúró Ø: 10 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787060 10
GTIN	4002395353507
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

Figyelem:

- **Figyelem: Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

Szár: SDS Plus

Spirálhossz: 200 mm

Teljes hossz: 260 mm

Műszaki leírás

Fúró Ø	10 mm
Spirálhossz	200 mm
Teljes hossz	260 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	SDS Plus

Termék fajtája

Univerzális fúró