



Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723100 160
GTIN	4003773022961
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,4 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó