



Keményfém koronafúró központfúró nélkül, Fúró Ø: 90mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	788000 90
GTIN	4002395312597
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Fúrókorona **gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal**. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához **ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal** betonba, falazatba, természetes kőbe stb. **Süllyesztett villanyszerelő dobozok süllyesztéséhez.**

Műszaki leírás

Fúró Ø	90 mm
Teljes hossz	50 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Termék fajtája	Körkivágó

Tartozék

Központfúró Hossz 120 mm	788070 120
Befogószár koronafúrókhoz Teljes hossz 105 mm	788022 105