



## Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	723100 180
GTIN	4003773022978
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

#### Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5749**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,7 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,8 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó