



Erősített homlokcsípőfogó, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	721900 200
GTIN	4003773213819
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej felfekvő csuklóval. Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).

Szabvány:

DIN ISO 5748

Alapanyag:

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,8 mm
Teljes hossz	200 mm
Szabvány	DIN ISO 5748
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	feketére foszfátzott
Fej	polírozott
Termék fajtája	Vágó fogó

