



## Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 6,5 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	786000 6,5
GTIN	4002395332083
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós keményfém lapkával ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkával.

#### Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes- és műköbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 60 mm

Teljes hossz: 100 mm

Szár Ø: 6,5 mm

### Műszaki leírás

Fúró Ø	6,5 mm
Teljes hossz	100 mm
Spirálhossz	60 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø	6,5 mm
Szerszámananyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró