

**Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	787000 6
GTIN	4002395378135
Árucikk kategória	76G

Leírás**Kivitel:**

Keményfém lapka **élesre köszörült élekkel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

Figyelem:

- **Figyelem: Csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúrókkal.**

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 60 mm

Teljes hossz: 100 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	100 mm
Spirálhossz	60 mm
Fúró Ø	6 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár

Termék fajtája

Univerzális fúró