



Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723100 250
GTIN	4003773039754
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3,5 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4,6 mm
Teljes hossz	250 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	3 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó