

HOLEX**Erősített oldalcsípőfogó, matt fényű, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	723400 200
GTIN	4045197166265
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Matt fényű fogó, száruk műanyag bevonattal.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,5 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3 mm
Teljes hossz	200 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	fényes
Nagy teljesítményű erősített oldalsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó